

Заглушка QSPC10

№ изделия: 562243

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Для закрытия каналов на распределителях или плитах-заглушках.
Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Проект	Прямое исполнение
Размер контейнера	10
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 0,8 МПа
Полный диапазон температур рабочего давления	0 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 116 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-5 ... 60 °C
Вес продукта	0,4 g
Тип крепления	Mounting pin
Пневматическое подключение, канал 1	Картридж 10 мм
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал заглушки	POM
Материал кольца	NBR