

Тройник с цанговым зажимом NEDU-M12D4-M12T4-IS

№ изделия: 562248

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	EN 61076-2-101
Частота соединения	100
Тип крепления	Резьбовой
Вес продукта	25,5 g
Электрическое подключение	4-пиновый/4-пиновый/4-пиновый A-закодирован/A-закодирован/A-закодирован Розетка/розетка/разъём M12x1 / M12x1 / M12x1
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 30 V
Класс защиты	IP65 IP67
Температура окружающей среды	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
Материал корпуса	TPE-U (PU), с усилением Цинковая штамповка
материал накидной гайки	PA с армированием
Материал уплотнений	FPM
Материал электрического контакта	Медный сплав Позолочен