

# Соединительный кабель NEBV-M8W4L-E-5-M8G3

№ изделия: 562469

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Соответствует стандарту	EN 61076-2-101 ISO 20401
Рабочий режим дисплея	Жёлтый светодиод
Вес продукта	90 g
Электрическое подключение	4-пин / 3-пин угловая розетка/прямой штекер M8x1 / M8x1
Диапазон рабочего напряжения DC	20,4 ... 26,4 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	3 A
Длина кабеля	5 m
Атрибуты кабеля	Suitable for energy chains
Минимальный радиус изгиба кабеля	35 mm
Диаметр кабеля	3,3 mm
Структура кабеля	2x0,25
Класс защиты	IP65 IP67
Температура окружающей среды	-10 ... 50 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Материал оплетки кабеля	TPE-U(PUR)
Материал корпуса	TPE-U(PU)
Материал электрического контакта	Латунь Позолочен
Материал изоляции	PVC