

Базовый распределитель VOFC-L-B52-G14-F9-A

№ изделия: 562874
Продукт будет снят с производства

FESTO

Type to be discontinued. Do not use for new projects. See Support Portal for alternative products.





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Функция распределителя | 5/2 бистабильный |
| Тип управления | электрический |
| Ширина | 40 mm |
| Стандартный номинальный расход | 850 l/min |
| Рабочее давление | 2 ... 8 bar |
| Структура проекта | Распределитель с твердыми уплотнениями |
| Класс защиты | IP65 |
| Условный проход | 6 mm |
| Тип уплотнения | Твердый |
| Положение при сборке | Любое |
| Ручное дублирование | Нет |
| Тип пилотного управления | С пилотным управлением |
| Питание пилотного каскада | Внутренний |
| Направление потока | неревверсивный |
| Safety Integrity Level (SIL) | до SIL 2 режима высоких требований Изделие может использоваться в SRP/CS вплоть до SIL 2 низкие требования |
| Коэффициент расхода Kv | 0,65 м3/ч |
| Коэффициент расхода Kv на выхлопе | 0,65 м3/ч |
| Максимальная частота переключения | 1 Hz |
| Время выключения | 20 ms |
| Время включения | 20 ms |
| Рабочий цикл | 100% |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 4 |
| Температура среды | -25 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | -25 ... 60 °C |
| Вес продукта | 790 g |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/4 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G1/4 |
| Пневматическое подключение, канал 3 | G1/4 |
| Пневматическое присоединение, канал 4 | G1/4 |
| Замечания по материалу | Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, уплотнения шланга | NBR |
| Информация о материале, корпус | Алюминий С покрытием Ematal |