

# Катушка электромагнитная VACC-S13-18-A1-3U

№ изделия: 562892

FESTO

for armature system F19, connection pattern type A, to EN 175 301, 230 V DC and AC.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип управления	электрический
Положение при сборке	Любое
Индикатор позиции переключения	Нет
Рабочий цикл	100 %
Класс изоляции	H
Характеристики катушки	230 V DC: 1.8 W 230 V AC: 50/60 Hz, мощность: 1.8 VA
Допустимые колебания напряжения	-15 % / +10 %
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Вес продукта	210 g
Электрическое подключение	Расположение контактов тип A по EN 175301-803 Разъем по EN 175301-803
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал электромагнитной катушки	PA UP