



# Распределитель плавного пуска MS9-EE-NG-V24-VS

№ изделия: 562945

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Серия	MS
Размер	9
Монтажный шаг	90 mm
Структура проекта	Каретка поршня
Тип управления	электрический
Тип уплотнения	мягкий
Функция быстрого выхлопа	не дросселируемый
Ручное дублирование	защелкиваемый Толкающий
Тип сброса	механическая пружина
Тип пилотного управления	С пилотным управлением
Функция распределителя	3/2 Н.З., моностабильный
Рабочее давление	3,5 ... 16 bar
Стандартный номинальный расход	18.000 l/min
Стандартный номинальный расход 2-3	14.100 l/min
Рабочий цикл	100%
Характеристики катушки	24V DC: 4,5W
Рабочая среда	сжатый воздух, фильтрованный, степень фильтрации 40 µm, с маслом или без
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Температура среды	-10 ... 60 °C
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Тип крепления	Опция с принадлежностями Линейный монтаж
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	2.100 g
Пневматическое подключение, канал 3	NPT1-11 1/2
Электрическое подключение	Разъем Кубическая форма По DIN EN 175301-803 Исполнение A
Информация о материале, золотник	POM
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, корпус	Алюминиевое литье под давление