

Распределитель плавного пуска MS9-EM-G-S-VS

№ изделия: 562952

FESTO

Ручной, с глушителем, направление потока: слева направо



Таблица данных

Характеристика	Значение
Серия	MS
Размер	9
Монтажный шаг	90 mm
Тип конструкции	Золотниковый
Тип управления	Ручное
Тип уплотнения	мягкий
Функция быстрого выхлопа	не дросселируемый
Фиксатор привода	Поворотная рукоятка с фиксацией
Тип сброса	Силовое управление
Тип пилотного управления	прямой
Функция распределителя	3/2, бистабильный
Рабочее давление	0 ... 20 bar
Стандартный номинальный расход	18.000 l/min
Стандартный номинальный расход 2-3	14.100 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Уровень звукового давления	93 dB(A)
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями Опция
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	2.400 g
Пневматическое подключение, канал 3	G1
Материал каретки	POM
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление