

Переходник NPFV-AF-G14-G14-MF

№ изделия: 563398

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	6 mm
Operating pressure MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Рабочее давление	2 ... 8 bar
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал адаптера	Легированная сталь, нержавеющая
Материал уплотнений	NBR