

Плита с дросселями VABF-S7-F1B5P1-F

№ изделия: 563401

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Питание пилотного каскада	внешний Внутренний
Operating pressure MPa	0 ... 1,2 MPa
Рабочее давление	0 ... 12 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Класс защиты	IP65
Тип крепления	со сквозным отверстием
Подвод пилотного воздуха 1/2	G1/4
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	Фланец 1/4 стандарт соединений NAMUR
Пневматическое подключение, канал 3	G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал соединительной плиты	Алюминий с покрытием
Материал уплотнений	NBR