

Манометр PAGN-40-1M-P10

№ изделия: 563738

FESTO

С отображением величин в Мпа.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--------------------------------|---|
| Display range | 0 ... 1 МПа |
| Соответствует стандарту | EN 837-1 |
| Номинальный размер манометра | 40 |
| Тип конструкции | Манометр с трубкой Бурдона. |
| Тип крепления | Линейный монтаж |
| Рабочая среда | Инертные газы Нейтральные жидкости |
| Operating pressure МПа | 0 ... 1 МПа |
| Рабочее давление | 0 ... 10 bar |
| Operating pressure | 0 ... 145 psi |
| Фактор переменной нагрузки | 0,66 |
| Класс точности измерения | 2,5 |
| Класс защиты | IP43 |
| Температура среды | -20 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | -20 ... 60 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Положение штуцера | По центру сзади |
| Пневматическое присоединение | Картридж 10 мм |
| Материалы в контакте со средой | Латунь |
| Материал резьбовой заглушки | Латунь |
| Материал корпуса | ABS |
| Материал экрана | PS |
| Цвет корпуса | Черный |
| Вес продукта | 50 g |
| Примечание по рабочей среде | Без ацетилена Без кислорода |