

# Пневмоостров УТОС

№ изделия: 564056

FESTO



Примерное  
представление

## Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Функция распределителя	2x3/2, Н.З., моностабильные
Размер клапана	10 mm
Макс. стандартный номинальный расход	10 л/мин при 10 мм
Operating pressure MPa	0 ... 0,8 MPa
Рабочее давление	0 ... 8 bar
Operating pressure	0 ... 116 psi
Авторизация	с UL us - Recognized (OL)
КС mark	КС-EMV
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Отображение статуса сигнала	LED
Пригодность для работы с вакуумом	Нет
Pickup time	100 ms
Номинальный ток обрыва на катушку	55 mA up to 100 ms
Номинальный ток с уменьшением тока	13 mA after 100 ms
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура среды	-5 ... 50 °C
Класс защиты	IP40
Рабочая среда пилотного каскада	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Электрическое подключение	Многополюсный разъем I-Port IO-Link
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Тип управления	электрический
Электрическая система вх./вых.	Да
Тип пневмоострова	84
Макс. количество распределителей	24
Структура пневмоострова	Фиксированный шаг