

Фильтр MS9-LF-G-CUV

№ изделия: 564109

FESTO

Фильтр 5 мкм, металлический защитный кожух, автоматический отвод конденсата, направление потока слева направо.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	9
Серия	MS
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Степень фильтрации	5 µm
Отвод конденсата	полностью автоматический
Тип конструкции	Спеченный фильтр с центробежным сепаратором
Макс. объем конденсата	220 ml
Рабочее давление	2 ... 12 bar
Взрывобезопасная температура окружающей среды	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Инертные газы
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	5 ... 60 °C
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:8:4]
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	2.000 g
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями Опция
Материал крышки	PA с армированием
Материал поворотного диска	POM
Материал держателя фильтра	POM
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал соединительной плиты	Алюминиевое литье под давление
Материал монтажной скобы	Алюминиевое литье под давление
Материал фильтра	PE
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление
Материал соединителя модуля	Алюминиевое литье под давление
Материал стакана	Алюминиевый сплав
Материал уплотнения захвата	NBR
Материал экрана	PA
Материал разделительной плиты	POM