

# X-образное соединение с цанговыми зажимами QBX-3/16T-U

№ изделия: 564779

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	0,138 "
Положение при сборке	Любое
Проект	X shape
Размер контейнера	10
Тип конструкции	Возвратно-поступательный принцип
Operating pressure for entire temperature range	0,095 ... 1 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13,775 ... 145 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Вес продукта	0,275 oz
Пневматическое подключение, канал 1	для шлангов, наружный диаметр 3/16"
Пневматическое подключение, канал 2	для шлангов, наружный диаметр 3/16"
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
Цвет отпускающего кольца	Серый
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PBT
Материал отпускающего кольца	POM
Материал уплотнения шланга	NBR
Материал держателя шланга	Легированная сталь, нержавеющая