

Заглушка QVC-5/32H-U

№ изделия: 564784

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Положение при сборке	Любое
Проект	Blanking plug
Размер контейнера	10
Тип конструкции	Возвратно-поступательный принцип
Operating pressure for entire temperature range	0,095 ... 1 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13,775 ... 145 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Вес продукта	0,035 oz
Пневматическое подключение, канал 1	Push-in sleeve diameter 5/32"
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)