

Ниппельный штуцер N-3/4-P-19-NPT

№ изделия: 564848

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	16,5 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	покрытие
Положение при сборке	Любое
Проект	Прямое исполнение
Размер контейнера	1
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 16 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Макс. момент затяжки	40 Nm
Вес продукта	44 g
Пневматическое подключение, канал 1	Male thread, 3/4 NPT
Пневматическое подключение, канал 2	Для шлангов с внутренним диаметром 19 мм
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Анодированный алюминий