

Штекер NECU-S-M12G3-HX-Q7

№ изделия: 564946

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2024 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	EN 61076-2-101 EN 61984
Авторизация	c UL us - Recognized (OL)
Частота соединения	3
Вес продукта	32,8 g
Электрическое подключение	3-пин А-кодированный M12x1 Прямой разъем / разрезное соединение
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 48 V
Диапазон рабочего напряжения AC	0 ... 48 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	6 A
Импульсная мощность	0,8 kV
Допустимый диаметр кабеля	4,7 ... 6 mm
Допустимый диаметр индивидуального провода	≥ 0,1 mm
Допустимый диаметр провода	1,6 ... 2 mm
Поперечное сечение терминала	0,34 ... 0,75 mm ²
Класс защиты	IP65 IP67
Температура окружающей среды	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Материал корпуса	PA Цинковая штамповка Никелирование
Материал винтового фиксатора	Никелированное цинковое литье
Материал уплотнений	FPM PUR
Материал электрического контакта	Позолочен
Допустимая изоляция проводов	PVC