


# Тройник с цанговым зажимом CRQST-5/32T-U

№ изделия: 565350

Продукт будет снят с производства

FESTO

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2024 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	0,138 "
Положение при сборке	Любое
Проект	T-образный
Размер контейнера	1
Тип конструкции	Возвратно-поступательный принцип
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1,4 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 14 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 203 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды	-20 ... 150 °C
Вес продукта	0,564 oz
Используемые провода	PFAN
Пневматическое подключение, канал 1	для шлангов, наружный диаметр 5/32 "
Пневматическое подключение, канал 2	для шлангов, наружный диаметр 5/32 "
Ambient temperature Fahrenheit	-4 ... 302 °F
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Легированная сталь, нержавеющая
Материал отпусающего кольца	Легированная сталь, нержавеющая
Материал уплотнения шланга	FPM
Материал держателя шланга	Легированная сталь, нержавеющая