

Тройник с цанговым зажимом CRQST-1/2T-U

№ изделия: 565354

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2024 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер | Стандарт |
| Условный проход | 0,433 " |
| Положение при сборке | Любое |
| Проект | T-образный |
| Размер контейнера | 1 |
| Тип конструкции | Возвратно-поступательный принцип |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1,4 MPa |
| Полный диапазон температур рабочего давления | -0,95 ... 14 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 203 psi |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 4 - Очень высокая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Безопасны для пищевых продуктов | См. Дополнительную информацию о материале |
| Температура окружающей среды | -20 ... 150 °C |
| Вес продукта | 2,469 oz |
| Используемые провода | PFAN |
| Пневматическое подключение, канал 1 | для шлангов, наружный диаметр 1/2" |
| Пневматическое подключение, канал 2 | для шлангов, наружный диаметр 1/2" |
| Ambient temperature Fahrenheit | -4 ... 302 °F |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса | Легированная сталь, нержавеющая |
| Материал отпускающего кольца | Легированная сталь, нержавеющая |
| Материал уплотнения шланга | FPM |
| Материал держателя шланга | Легированная сталь, нержавеющая |