


# Кабель электродвигателя NEBM-S1G9-E-10-N-S1G9

№ изделия: 565371

FESTO

для соединения двигателя и контроллера конечных положений CMFL.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Атрибуты кабеля	Пригоден для кабельных цепей
Степень загрязнения	3
Класс защиты	в собранном состоянии IP65
Температура окружающей среды	-40 ... 90 °C -50 ... 90 °C
Минимальный радиус изгиба кабеля	65 mm
Структура кабеля	2x0,5 mm <sup>2</sup> +3x(2x0,14 mm <sup>2</sup> )D +1x0,14mm <sup>2</sup> C защитой
Длина кабеля	10 m
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, оплетка кабеля	TPE-U(PUR)