

Плита для блочного монтажа CPX-P-AB-2XKL-8POL

№ изделия: 565704

FESTO

Clamping technology.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размеры W x L x H | (вкл.связывающий блок и разъем) 50 mm x 107 mm x 70 mm |
| Тип крепления | На соединительном модуле CPX-M-GE.. |
| Вес продукта | 100 g |
| Температура окружающей среды | -5 ... 50 °C |
| Температура хранения | -20 ... 70 °C |
| Относительная влажность воздуха | 95 % не конденсирующий |
| Класс защиты | IP20 |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии (встроенные) |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса | PA с армированием |
| Электрическое подключение | 8-пин / 8-пин |