

Электрическая плата VAVE-L1-1VH3-LP

№ изделия: 566715

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Защищен от смены полярности	Биполярный
Дополнительные функции	Защита от искр
Отображение статуса сигнала	LED
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V 12 V
Импульсная мощность	0,8 kV
Степень загрязнения	3
Расширенный температурный диапазон	-5 - 60 °C
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	1,5 g
Электрическое подключение	2-пин Розетка разъема
Подключение заземления	Нет в наличии
Тип крепления	Клипса
Цвет корпуса	Черный
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA