

# Полимерный пневмошланг PUN-H-3/16-NT-150-CB

№ изделия: 567963

FESTO

Одобен для использования в пищевой промышленности (стойкий к гидролизу).



## Таблица данных

| Характеристика                                | Значение   |
|---|--|
| Внутренний диаметр, дюймы                     | 3/16   |
| Радиус гибки по отношению к расходу           | 0,069 ft   |
| Мин. радиус изгиба                            | 0,025 ft   |
| Инструкции по эксплуатации                    | TPE-U Ether basiert  |
| Tubing characteristics                        | Suitable for energy chains   |
| Рабочее давление в зависимости от температуры | -14,4 ... 145 Psi  |
| Прим. указание по рабочему давлению           | Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C   |
| Рабочая среда                                 | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:--:]<br>Water (liquid, free of ice)   |
| Огневое испытание материала                   | UL94 HB  |
| PWIS conformity                               | VDMA24364-B2-L   |
| RSBP classification to CD-0033                | F1a  |
| Класс чистоты помещения                       | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly.<br>Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Безопасны для пищевых продуктов               | См. Дополнительную информацию о материале  |
| Температура окружающей среды                  | -31 ... 145 °F   |
| Вес продукта в зависимости длины              | 0,13 oz/ft   |
| Пневматическое присоединение                  | For push-in connector outside diameter 3/16"   |
| Цвет  | нейтральный  |
| Твердость по Шору                             | D 52 +/-3  |
| Замечания по материалу                        | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)  |
| Материал шланга                               | TPE-U (PU)   |