

# Полимерный пневмошланг PUN-H-3/16-RT-150-CB

№ изделия: 567987

FESTO

Одобен для использования в пищевой промышленности (стойкий к гидролизу).

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США



## Таблица данных

| Характеристика                                | Значение   |
|---|--|
| Внутренний диаметр, дюймы                     | 3/16   |
| Радиус гибки по отношению к расходу           | 0,069 Fuß  |
| Мин. радиус изгиба                            | 0,025 Fuß  |
| Рабочее давление в зависимости от температуры | -14,4 ... 145 Psi  |
| Рабочая среда                                 | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:]  |
| Пищевая безопасность                          | для декларации производителя   |
| Температура окружающей среды                  | -31 ... 145 °F   |
| Вес продукта в зависимости длины              | 0,13 oz/ft   |
| Цвет  | Передаточное отношение   |
| Твердость по Шору                             | D 52 +/-3  |
| Замечания по материалу                        | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)<br>Не содержит медь и PTFE |
| Информация о материале, шланги                | TPE-U(PU)  |