

Коллектор VABM-B6-E-N14-2

№ изделия: 568185

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	21 mm
Макс. количество распределителей	2
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Макс. момент затяжки, монтаж на H-рейке	1,5 Nm
Макс. момент затяжки, установка распределителя	2 Nm
Макс. Момент затяжки, монтаж на стене	5 Nm
Вес продукта	270 g
Подвод пилотного воздуха 12/14	NPT1/8-27
Пневматическое подключение, канал 1	NPT1/4-18
Пневматическое подключение, канал 3	NPT1/4-18
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал коллектора	Алюминиевый сплав