

# Полимерный пневмошланг PLN-1/4-BL-150-CB

№ изделия: 569915

FESTO

стойкий в отношении агрессивных сред.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Внутренний диаметр, дюймы	1/4
Радиус гибки по отношению к расходу	0,105 ft
Мин. радиус изгиба	0,039 ft
Рабочее давление в зависимости от температуры	-14,4 ... 203 Psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] Вода согласно декларации производителя на <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды	-22 ... 176 °F
Вес продукта в зависимости длины	0,18 oz/ft
Пневматическое присоединение	Для цангового соединения с наружным диаметром 1/4"
Цвет	голубой
Твердость по Шору	D 52 +/-3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга	PE