

Электрическая плата CAPC-F1-E-M12

№ изделия: 570042

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размеры W x L x H	50 mm x 148 mm x 28 mm
Интерфейс Fieldbus	2 x M12 розетка, 5-пиновая
Диапазон рабочего напряжения DC	18 ... 30 V
Макс. мощность электропитания	4 A
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Авторизация	с UL us - Listed (OL)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура хранения	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Класс защиты	IP65 IP67
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	85 g
Длина кабеля	20 m
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA