

Полимерный пневмошланг PAN-MF-4X0,75-SW

№ изделия: 570357

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	4 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	15 mm
Внутренний диаметр	2,5 mm
Мин. радиус изгиба	10 mm
Соответствует стандарту	DIN 73378-PA12-PHL
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 3,1 MPa
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 31 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 449,5 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:] Минеральное масло
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-60 ... 100 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,008 kg/m
Пневматическое присоединение	Для цангового соединения с наружным диаметром 4 мм
Цвет	Черный
Твердость по Шору	D 65 +/- 3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга	Полиамид 12