

Тройник с цанговым зажимом и резьбой QST-F-G1/2-14

№ изделия: 570447

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | Стандарт |
| Условный проход | 11,5 mm |
| Тип уплотнения резьбового соединения | Уплотнительное кольцо |
| Структура проекта | Возвратно-поступательный принцип |
| Полный диапазон температур рабочего давления | -0,95 ... 16 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 3 |
| Пищевая безопасность | для декларации производителя |
| Температура окружающей среды | 0 ... 150 °C |
| Авторизация | Germanischer Lloyd |
| Макс. момент затяжки | 40 Nm |
| Вес продукта | 100 g |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/2 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | Для шлангов с наружным диаметром 14 мм |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, корпус | Латунь Хромирование и никелирование |
| Информация о материале, уплотнение резьбы | FPM |
| Информация о материале, уплотнения шланга | FPM |