



# Промежуточная плата VABF-S4-1-S

№ изделия: 570851

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	26 mm
Основан на стандарте	ISO 15407-2
Положение при сборке	Любое
Operating pressure MPa	0,3 ... 1 MPa
Рабочее давление	3 ... 10 bar
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Класс защиты	IP65 NEMA 4
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	295 g
Вертикальный стыковой тип монтажа	на коллекторе на индивидуальной плате
Подвод пилотного воздуха 14	Коллектор, размер 26 мм по ISO 15407-2
Пневматическое подключение, канал 1	Коллектор, размер 26 мм по ISO 15407-2
Пневматическое присоединение, канал 4	Коллектор, размер 26 мм по ISO 15407-2
Пневматическое присоединение, канал 5	Коллектор, размер 26 мм по ISO 15407-2
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал платы	Алюминиевый сплав