

Блок диагностики и обслуживания FED-400

FESTO

№ изделия: 570864
Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажная глубина	56 mm
Высота	109 mm
Длина	149 mm
Макс. толщина передней панели	5 mm
Память пользователя	2 Mbyte
Часы реального времени	Да
Список событий	256
Способ запоминания	32 kByte
Тревога	1.024
Отклонение часов реального времени	130 с в месяц
Количество цветов	256
Дисплей	Цвет TFT
Характеристики дисплея	Touchscreen
Размер дисплея	4,3"
Запасная батарея	3 V / 270 mA литиевая
Диапазон рабочего напряжения DC	18 ... 30 V
Разрешение дисплея	480x272 пикселя
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Потребление тока при номинальном рабочем напряжении	0,4 A
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	5 - 85 % не конденсирующий
Класс защиты	IP65 лицевая часть, IP20 задняя часть.
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Авторизация	с UL us - Listed (OL) RCM Mark
Вес продукта	1.000 g
Вспом. интерфейс	Sub-D 9-пин Розетка разъема
Интерфейс PC	RS232 Sub-D 15-пин Разъем
Интерфейс программирования	9,6 - 38,4 kBd
Интерфейс PLC	RS232 Sub-D 15-пин Разъем
Интерфейс USB	Да
Интерфейс Ethernet	100 MBd
Тип крепления	Установка передней панели
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Программное обеспечение	FED Designer 6.09 или выше