


# Соединительный разъем NECU-FCG40-K

№ изделия: 570895

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Соответствует стандарту	EN 60603-13
Частота соединения	50
Вывод кабеля	Прямой
Вес продукта	5 g
Электрическое подключение 1, исполнение	Угловой
Электрическое подключение 1, тип подключения	Розетка разъема
Электрическое подключение 1, технология подключения	Стыковая поверхность FC
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	40
Электрическое подключение 1, тип монтажа	Фиксатор
Электрическое подключение 2, технология подключения	Соединение с врезными контактами
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 30 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	1,5 A
Номинальное сечение провода	0,13 mm <sup>2</sup>
Номинальное сечение проводника (AWG)	AWG26
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
Материал корпуса	PBT с армированием
Материал электрического контакта	Бронза Позолочен