

Штекер NECU-S-ECG4-HX-Q3

№ изделия: 570922

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Авторизация	c UL us - Recognized (OL)
Частота соединения	1
Тип крепления	C фиксацией
Электрическое подключение	4-пин Прямой разъем / разрезное соединение Кубическая форма
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 30 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	3 A
Импульсная мощность	0,8 kV
Допустимый диаметр индивидуального провода	$\geq 0,07$ mm
Допустимый диаметр провода	0,8 ... 1 mm
Поперечное сечение терминала	0,14 mm ²
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	2
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Материал корпуса	PBT PC
Материал электрического контакта	Позолочен
Допустимая изоляция проводов	PP PVC TPE-E