


# Штекер NECU-S-M12G4-P1-Q6-IS

№ изделия: 570955

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	EN 61076-2-101 EN 61984
Частота соединения	50
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	18 g
Электрическое подключение 1, функция	Сторона полевого устройства
Электрическое подключение 1, исполнение	Круглый
Электрическое подключение 1, тип подключения	Разъем
Электрическое подключение 1, выход кабеля	Прямой
Электрическое подключение 1, технология подключения	M12x1, A-код в соответствии с EN 61076-2-101
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	4
Электрическое подключение 1, тип монтажа	Screw-type lock with hex A/F 18 mm and longitudinal knurl
Электрическое подключение 2, тип подключения	Кабель
Электрическое подключение 2, технология подключения	Вворачиваемый терминал
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 30 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	4 A
Импульсная мощность	2,5 kV
Резьбовое подключение кабеля	Pg7
Допустимый диаметр кабеля	2,5 ... 2,9 mm
Поперечное сечение терминала	0,14 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Класс защиты	IP65 IP67
Температура окружающей среды	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	3
Материал корпуса	PA
материал накидной гайки	PA
Материал электрического контакта	Латунь Покрытие белой бронзой