

Штекер FBS-SCRJ-PP-GS

№ изделия: 571017

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Вес продукта	60 g
Прим.относительно fieldbus интерфейса	PROFINET LWL
Спецификация кабеля Ethernet	Опволоконные кабели Полимерное волокно 980/1000 µm Диаметр провода: 2,2 мм
Допустимый диаметр кабеля	6,5 ... 9,5 mm
Класс защиты	IP65 IP67 по IEC 60529
Температура окружающей среды	-40 ... 70 °C
Температура хранения	-40 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Материал корпуса	Цинковая штамповка Никелирование
Материал уплотнений	NBR TPE