

Постоянный дроссель VMPA1-FT-NW1.7-10

№ изделия: 572550

FESTO



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|-------------------------------------|---|
| Функция распределителя | Функция дросселирования |
| Пневматическое подключение, канал 1 | Монтажная плата |
| Тип крепления | Резьбовой |
| Стандартный расход через дроссель | 105 ... 115 l/min |
| Рабочее давление | -0,9 ... 10 bar |
| Температура окружающей среды | -5 ... 60 °C |
| Условный проход | 1,7 mm |
| Положение при сборке | Любое |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура хранения | -20 ... 40 °C |
| Температура среды | -5 ... 60 °C |
| Вес продукта | 0,04 g |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал пустотелого болта | Алюминиевый сплав |