

Тройник с цанговым зажимом и резьбой QVMT-1/8-1/4-U

№ изделия: 573068

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Mini
Условный проход	0,138 "
Тип уплотнения резьбового соединения	покрытие
Положение при сборке	Любое
Проект	T-образный
Размер контейнера	10
Тип конструкции	Возвратно-поступательный принцип
Operating pressure for entire temperature range	0,095 ... 1 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13,775 ... 145 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Макс. момент затяжки	5,163 ft-lbf
Вес продукта	0,564 oz
Тип крепления	External hexagon 7/16
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба 1/8 NPT
Пневматическое подключение, канал 2	для шлангов, наружный диаметр 1/4"
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
Цвет отпускающего кольца	Серый
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Никелированная латунь PBT
Материал резьбового уплотнения	PTFE
Материал отпускающего кольца	POM
Материал уплотнения шланга	NBR
Материал держателя шланга	Легированная сталь, нержавеющая