

Коллектор VABM-L1-...

№ изделия: 573605

FESTO



Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	10,5 mm 16 mm 19 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. количество распределителей	24
Авторизация	с UL us - Recognized (OL)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Класс чистоты помещения	ISO class 6
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Подвод пилотного воздуха 12/14	M5
Выхлоп пилота, канал 82/84	M5
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8 G1/4 G3/8
Пневматическое подключение, канал 2	M5 M7 G1/8 G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал коллектора	Алюминиевый сплав