

Многополюсная штекерная розетка NECA-S1G9-P9-MP5

№ изделия: 573695

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип крепления	со сквозным отверстием
Вес продукта	60 g
Электрическое присоединение 1	Разъем, sub-D, 9-полюсный
Электрическое присоединение 2	Клеммник, 9-контактный
Диапазон рабочего напряжения DC	21,6 ... 26,4 V
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	1 A
Допустимый диаметр кабеля	5 ... 10 mm
Поперечное сечение терминала	0,34 ... 1 mm ²
Прим. по проходному сечению присоединительного отверстия	0,34-0,5 мм ² с концевой муфтой для жил кабеля
Класс защиты	IP65 по IEC 60529
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	95 % не конденсирующий
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Материал корпуса	PA с армированием
материал накидной гайки	Латунь
Материал винтов	Сталь
Материал уплотнений	NBR