

# Электрическая плита VAVE-L1-1K8-LR

№ изделия: 573947

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Атрибуты кабеля	Для статических применений
Защищен от смены полярности	Биполярный
Дополнительные функции	Защита от искр Снижение тока удержания
Отображение статуса сигнала	LED
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Импульсная мощность	0,8 kV
Степень загрязнения	3
Авторизация	RCM Mark
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-5 ... 60 °C
Положение при сборке	Любое
Макс. момент затяжки	0,27 Nm
Минимальный радиус изгиба кабеля	34 mm
Вес продукта	47 g
Электрическое подключение	2-полюсный / 2-проводный Угловая розетка / кабель Квадратная форма/открытый конец
Структура кабеля	2x0,25
Диаметр кабеля	3,4 mm
Допустимое отклонение диаметра кабеля	± 0,1 mm
Длина кабеля	2,5 m
Концы проводов	Разъем кабеля
Подключение заземления	Нет в наличии
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с самонарезающими винтом
Цвет корпуса	Черный
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки	PA
Материал уплотнений	EPDM
Материал корпуса	PA
Материал оплетки кабеля	TPV
Материал винтов	Закаленная сталь