

Угловой фитинг с цанговым зажимом, удлиненный QBMLL-M5-1/8-U-M

№ изделия: 574302

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер | Стандарт |
| Условный проход | 0,098 " |
| Тип уплотнения резьбового соединения | Уплотнительное кольцо |
| Проект | L-shape, long |
| Размер контейнера | 0 |
| Operating pressure for entire temperature range | 0,095 ... 1 MPa |
| Полный диапазон температур рабочего давления | 0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | 13,775 ... 145 psi |
| Морская классификация | см. сертификат |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Температура окружающей среды | 0 ... 60 °C |
| Номинальный момент затяжки | 0,5 Nm |
| Допуск для номинального момента затяжки | ± 10 % |
| Вес продукта | 0,282 oz |
| Тип крепления | External hexagon A/F 8 |
| Пневматическое подключение, канал 1 | Наружная резьба M5 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | для шлангов, наружный диаметр 1/8" |
| Ambient temperature Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| Цвет отпускающего кольца | Серый |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса | PBT |
| Материал резьбового уплотнения | NBR |
| Материал отпускающего кольца | POM |
| Материал держателя шланга | Легированная сталь, нержавеющая |