

Блок диагностики и обслуживания CDPX-X-A-W-7

FESTO

№ изделия: 574411
Продукт будет снят с производства

7" панель оператора, широкий touchscreen.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2023 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажная глубина	47 mm
Высота	147 mm
Длина	187 mm
Макс. толщина передней панели	4 mm
Часы реального времени	Да
Список событий	2.048
Способ запоминания	32 Kilobyte
Страницы	1.000
Тэги	10.000
Виджеты	2.000
Объекты на страницу	2.000
Пользователь	50
Одновременные попытки доступа клиента	4
Тренд буфер	30
Кривые для тренд виджета	5
Рецепты	32
Наборы параметров	32.000
Буфер событий	4
Событие в буфере событий	2.048
Тревога	2.000
Размер файла Java script на страницу	8 Kilobyte
Размер проекта	30
Планировщик	30
Поддерживаемые ПЛК протоколы	CODESYS 2.3 CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Отклонение часов реального времени	130 с в месяц
Количество цветов	64 k
Количество светодиодов	1
Дисплей	Цвет TFT
Характеристики дисплея	Touchscreen
Размер дисплея	7"
Запасная батарея	Li батарея, перезаряжаемая
Диапазон рабочего напряжения DC	18 ... 30 V
Разрешение дисплея	WVGA, 800x480 Pixel
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Потребление тока при номинальном рабочем напряжении	0,7 A
Авторизация	C-Tick с UL us - Listed (OL)

Характеристика	Значение
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	5 - 85 % не конденсирующий
Класс защиты	IP65 лицевая часть, IP20 задняя часть.
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Вес продукта	1.000 g
Интерфейс PLC	Ethernet RS485
Интерфейс USB	Да
Слот для SD карты	1
Интерфейс Ethernet	RJ45 10/100 MBd
Тип крепления	Установка передней панели
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Программное обеспечение	Designer Studio