

Коллектор VABM-L1-18S-G38-12

№ изделия: 574464

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	19 mm
Макс. количество распределителей	16
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Авторизация	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Макс. момент затяжки, монтаж на H-рейке	1,5 Nm
Макс. момент затяжки, установка распределителя	1,18 Nm
Макс. Момент затяжки, монтаж на стене	3 Nm
Вес продукта	936 g
Пневматическое подключение, канал 1	G3/8
Пневматическое подключение, канал 3	G3/8
Пневматическое присоединение, канал 5	G3/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал коллектора	Алюминиевый сплав