

Линейный порталный привод DHSL-1-DGC18-DGSL10

№ изделия: 574499

FESTO

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче.
Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».




Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	Линейный порталный привод 1
Эффективная нагрузка	0 ... 1 kg
Привод, Z координата	DGSL-10
Система приводов, Z координата	Пневматический
Ход, Z координата	0 ... 200 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	$\pm 0,01$ mm
Привод, Y координата	DGC-18
Система приводов, Y координата	Пневматический
Промежуточная позиция, Y координата	x1
Ход, Y координата	0 ... 3.000 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	$\pm 0,02$ mm