

Линейный порталный привод DHSL-4-EGC80TB-DGEA18

№ изделия: 574514

FESTO

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче.
Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».



Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	Линейный порталный привод 4
Эффективная нагрузка	0 ... 4 kg
Привод, Z координата	DGEA-18
Система приводов, Z координата	Электрический Привод с зубчатым ремнем
Промежуточная позиция, Z координата	Любое
Ход, Z координата	0 ... 400 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	± 0,05 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Z координата	± 0,05 mm
Привод, Y координата	EGC-80-TB
Система приводов, Y координата	Электрический Электромеханический привод с зубчатым ремнем и шариковой направляющей
Промежуточная позиция, Y координата	Любое
Ход, Y координата	0 ... 8.500 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	± 0,08 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Y координата	± 0,08 mm