


# Многополюсный разветвитель NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8

№ изделия: 574587

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	24 mm
Высота	23 mm
Длина	113 mm
Режим готовности дисплея	Зеленый светодиод
Индикация состояния	Жёлтый светодиод
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	74 g
Электрическое присоединение 1	Угловая розетка, M8, 3-контактная
Электрическое присоединение 2	Прямой разъем M12, 8-контактный
Диапазон рабочего напряжения DC	10 ... 30 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	3 A
Нагрузка по току на слот	2 A
Класс защиты	IP68
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
Материал корпуса	PBT с армированием
Цвет корпуса	Серый
Материал уплотнений	FPM
Материал электрического контакта	Никелирование и позолота
Материал штекера	Никелированная латунь