

Штекер NECU-M-S-A12G4-IS

№ изделия: 575719

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	EN 61076-2-101
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	38 g
Электрическое подключение	4-пин Пружинная клемма M12x1 Прямой разъем
Код розетки	A
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 30 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	4 A
Допустимый диаметр кабеля	4 ... 8 mm
Поперечное сечение терминала	0,14 ... 0,5 mm ²
Класс защиты	IP65 IP67
Температура окружающей среды	-40 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
Материал корпуса	Цинковая штамповка Никелирование
Материал электрического контакта	Бронза Позолочен