

Штекер NECC-S1G9-C2-M

№ изделия: 576031

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Высота	39,4 mm
Длина	58 mm
Вес продукта	24 g
Интерфейс Fieldbus	Sub-D, 9-полюсный, разъем
Электрическое подключение	9-контактный / 9-контактный Разъем типа Sub-D / резьбовая клемма
Скорость передачи данных (бод)	1 Mbit/s
Допустимый диаметр кабеля	8 mm 8 mm
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-20 ... 70 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии