

# Система Управления СМСА

№ изделия: 576335

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2022 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO

Примерное  
представление



## Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Функция безопасности	Безопасная остановка 1 (SS1)
Уровень представления (PL)	Безопасный останов 1 (SS1) / категория 4, Класс оборудования e
Линейная частота	50 ... 60 Hz
Напряжение сети перем. Тока	230/400 V
Номинальное рабочее напряжение, фазы	3-фазный
Авторизация	RCM Mark
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	10 - 95 % не конденсирующий
Температура окружающей среды	5 ... 40 °C
Электрическое подключение	Пружинная клемма
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)