

Монтажная плата VMPAC-AP-14-1

№ изделия: 576572

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	32,8 mm
Длина	169 mm
Монтажный шаг	26,8 mm
Макс. количество распределителей	1
Рабочее давление	-0,9 ... 8 bar
Пилотное давление	3 ... 8 bar
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	160 g
Пневматическое подключение, канал 2	G1/4
Пневматическое присоединение, канал 4	G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA с армированием