

Блок управления двумя руками ZSB-1/8-B

№ изделия: 576656

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	4 mm
Тип управления	пневматический
Положение при сборке	Любое
Функция безопасности	Двурукое управление
Уровень представления (PL)	Двурукое управление/Кат. 1, PLc
Operating pressure МПа	0,4 ... 0,8 МПа
Рабочее давление	4 ... 8 bar
Стандартный номинальный расход	50 l/min
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по машиностроению
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
Сертификационный департамент	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Сопротивление ударной нагрузке	Шоковый тест с уровнем опасности 2 в соответствии с FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Вес продукта	420 g
Тип крепления	со сквозным отверстием с внутренней резьбой Опция
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Пневматическое подключение, канал 3	G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки	Алюминиевое литье под давление
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Алюминиевый сплав Анодированный